



Keuzehulp – Henkelman AERO vacumeermachines

Onderstaand overzicht helpt u snel het juiste model te kiezen. De belangrijkste verschillen zitten in kamergrootte en pompcapaciteit.

Model	Kamer (mm)	Sealbalk	Pompcap.	Advies
AERO 35	370x350x150	345 mm	8 m ³ /u	Klein gebruik
AERO 35+	370x350x150	345 mm	16 m ³ /u	Dagelijks gebruik
AERO 42	370x420x180	410 mm	16 m ³ /u	Meest gekozen
AERO 42+	370x420x180	410 mm	21 m ³ /u	Intensief gebruik
AERO 42XL	460x420x180	410 mm	16 m ³ /u	Grote producten
AERO 42XL+	460x420x180	410 mm	21 m ³ /u	Productie / zwaar gebruik

Keuze in het kort:

- Klein gebruik → AERO 35 / 35+
- Meest gekozen → AERO 42 / 42+
- Grote producten → AERO 42XL / 42XL+
- Sneller werken → kies een + model

Let op bij vloeistoffen:

Voor het vacumeren van soepen, sauzen en andere vloeistoffen is **Liquid Control** vereist. Deze optie is niet standaard. Neem contact op met Renselaar of kies voor de Aura lijn.

Twijfelt u? Renselaar adviseert u graag bij de juiste keuze voor uw toepassing.